

## خفف من الزجاج مغلقة، مسح زجاج 6 مم خفف SGP الصين سعر المصنع مم 13.52 + 1.52 برنامج المنح الصغيرة + زجاج 6 مم خفف

### ما هو برنامج المنح الصغيرة مغلقة الزجاج؟

زائد SentryGlas® = برنامج المنح الصغيرة

برنامج المنح الصغيرة المتوسطة الفيلم هو دوبون المطورة حديثا، وهو أحد الابتكارات الرئيسية في مجال التكنولوجيا من الزجاج مغلقة إيتيرلايبر. برنامج المنح الصغيرة الفيلم وراء التكنولوجيا الحالية، والتوسع إلى حد كبير في أداء الزجاج مغلقة. برنامج المنح الصغيرة بقوة عالية، وشفافية عالية، المتانة، مجموعة متنوعة من الهياكل والتثبيت المرنة، مناسبة جداً لمتطلبات سوق البناء الحالي.

بالمقارنة مع برنامج المنح الصغيرة مغلقة الزجاج و [ ]، برنامج المنح الصغيرة مغلقة الزجاج أقوى تأثير المقاومة والأداء للسرقه، وأداء مقاوم للانفجار والأداء لمكافحة الكوارث، ويمكن أن تقلل من سمك الزجاج مغلقة بدرجة معينة.

### برنامج المنح الصغيرة مغلقة الزجاج بيانات الأداء:

Performance data

Material	SGP	PVB	Standard
Performance			
Density (g/cm <sup>3</sup> )	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion ( °C <sup>-1</sup> )	10~15x10 <sup>-5</sup> (-20°C ~32 °C)	4x10 <sup>-4</sup>	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m <sup>3</sup> )	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	

### مواصفات:

الحجم: ماكس 3000 \* 3000 ملم، 300 \* 300 ملم، أي مخصصة يمكن أن تنتج حجم المصغر.

سمك: يمكن أن تكون ركائز زجاج 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 ملم، إلخ، برنامج المنح الصغيرة سمك 0.89 مم، 1.52 مم، 2.28 مم، 3.04 مم، إلخ.

low-e، نوع الزجاج: [ ]، انخفاض الزجاج المصقول الحديد/الترتوا واضح تعويم الزجاج، خفف من الزجاج، والزجاج وحمض الزجاج المحفور، الزجاج موضع، إلخ.

### الفيلم السينمائي "بغب مقابل" من برنامج المنح الصغيرة:

فيلم برنامج المنح الصغيرة مغلقة الزجاج يعادل سمك = اثنين زائد الألواح الزجاجية.

زجاج لوحة واحدة. x1.25 = فيلم بغب مغلقة الزجاج يعادل سمك

برنامج المنح الصغيرة فيلم القوة المسيل للدموع أقوى 5 مرات من الفيلم بغب.

برنامج المنح الصغيرة صلابة أقوى 100 مرة من الفيلم بغب.

## برنامج المنح الصغيرة سلامة مغلقة الزجاج سمات إضافية:

جزء الاحتفاظ بها إذا كانت مكسورة.

تجتمع التزجيج معايير السلامة.

حماية الإعصار.

أثر يلتقي & ركوب الدراجات معايير مقاومة.

مقاومة الاختراق والدخول عنوة

الزجاج الزجاج مغلقة موفرة LOW E فيلم برنامج المنح الصغيرة بقوة التصاق ممتازة للمعادن، ويمكن يمكن السندات على الإنترنت

معزول. LOW E للطاقة، والممكن استبدال زجاج

## التطبيق:

الزجاج واقية من الرصاص، وزجاج مقاوم للانفجار لل عربات المدرعة، والسجون، والمصارف وغيرها

الدرابزين، السور، خطوات الدرج الزجاج، والبناء المضادة إعصار

الحد الأقصى لحماية الإعصار، والنوافذ والأبواب ومنور.

الزجاج الأمامي قطار عالية السرعة.

السور الزجاج بقعة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وجسر الزجاج.

## Jimmy Glass ما هي أنواع المنح مغلقة الزجاج يمكنك الحصول عليه من

1. امسح الزجاج مغلقة مع برنامج المنح الصغيرة

2. فائقة واضحة مغلقة الزجاج مع برنامج المنح الصغيرة

3. مع برنامج المنح الصغيرة، مثل الزجاج مغلقة رمادي مع برنامج المنح الصغيرة، البرونزية مغلقة الزجاج مع


برنامج المنح الصغيرة، و الأخضر مغلقة الزجاج مع برنامج المنح الصغيرة، الزجاج الرقائقي الأزرق مع برنامج المنح الصغيرة، إلخ.

برنامج المنح etc.customized، مم، 41.04 مم، 33.04، 27.04mm، 4mm، سمك متاح في 13.52 مم، مم، 17.52، 21.52، 5

الصغيرة مغلقة الزجاج.

**خفف مغلقة الزجاج = الزجاج 6 مم خفف + مم 1.52 برنامج المنح الصغيرة SGP على سبيل المثال: مم 13.52**


**، + زجاج 6 مم خفف**




.بين برنامج المنح الصغيرة مغلقة الزجاج والزجاج بعب وخفف من الزجاج عندما تم ضرب عنيف Differen



Laminated Glass with  
SGP Interlayer



Laminated Glass with  
PVB Interlayer



Tempered Glass

**برنامج المنح الصغيرة خفف مغلقة الزجاج على نطاق واسع من التطبيقات**



معبأه بعناية Jimy Glass شركة

