

5 mm 透明なフィルムを 5 mm 厚のフィルム

透明なフィルム

透明なフィルムは、CVD (化学気相成長) 法によって製造される。この方法は、原料ガスを反応室に導入し、加熱して反応させることで、基板上に薄膜を成長させる。この方法により、高純度の透明なフィルムが製造できる。また、この方法では、フィルムの厚さを精密に制御できる。透明なフィルムは、電子機器の保護フィルム、ディスプレイの保護フィルム、太陽電池の保護フィルムなどに広く利用されている。透明なフィルムの製造には、高純度の原料ガスと精密な制御装置が必要である。透明なフィルムの製造には、高純度の原料ガスと精密な制御装置が必要である。透明なフィルムの製造には、高純度の原料ガスと精密な制御装置が必要である。

5 mm 透明なフィルム

- 透明なフィルムは、電子機器の保護フィルム (e < 0.1) として利用される。
- 透明なフィルムは、ディスプレイの保護フィルムとして利用される。
- 透明なフィルムは、UV 光を透過するフィルムとして利用される。
- 透明なフィルムは、太陽電池の保護フィルムとして利用される。
- 透明なフィルムは、高純度の原料ガスと精密な制御装置によって製造される。
- 透明なフィルムは、高純度の原料ガスと精密な制御装置によって製造される。
- 透明なフィルムは、高純度の原料ガスと精密な制御装置によって製造される。
- 透明なフィルムは、高純度の原料ガスと精密な制御装置によって製造される。

5 mm 透明なフィルム

2140x3300mm、2250x3300mm、2140x1650mm、2440x1650mm、2440x3300mm の透明なフィルムは、電子機器の保護フィルム、ディスプレイの保護フィルム、太陽電池の保護フィルムなどに広く利用されている。透明なフィルムの製造には、高純度の原料ガスと精密な制御装置が必要である。透明なフィルムの製造には、高純度の原料ガスと精密な制御装置が必要である。透明なフィルムの製造には、高純度の原料ガスと精密な制御装置が必要である。

透明なフィルム

- Windows 透明なフィルムは、電子機器の保護フィルムとして利用される。
- 透明なフィルムは、高純度の原料ガスと精密な制御装置によって製造される。

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.62%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.69%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	36.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□

